



"TONALITY®"-Julkisivulaatta
ADS-Kiinnitysjärjestelmä
 Ripustusten jako
 Saumaprofiilin paikka
 suhteessa kiinnitysprofiliihin

Nro. ADS 100-05

Zo: Laatan yläreunan ripustus
 Zu: Laatan alareunan ripustus

Profiilin pituus = Etenemien
 yhteispituus miinus 6 mm

* Lämpölaajeneminen vaatii vähintään 6mm
 välin sekä kahden laatan, että kahden kiskon väliin.

Etenemä	Etenemien määrä	Mitta L	Mitta A	Mitta B	Mitta C	Mitta E	Mitta M
150	18	2694	43	75	75	26	14
175	16	2794	43	100	75	26	14
200	14	2794	52	100	100	42	30
225	12	2694	43	150	75	26	14
250	11	2744	52	150	100	42	30
300	9	2694	102	150	150	42	30
400	7	2794	102	200	200	92	80
500	5	2494	102	300	200	92	80
600	4	2394	152	300	300	142	130

Ripustusten jako